



VMax™ – сушилка для рук вертикального типа с расположением рук внутри сушилки. К отличительным характеристикам сушилки относятся система фильтрации HEPA, широкая выемка для рук и антибактериальная технология. Специальный резервуар для сбора воды исключает стекание воды с рук на пол, что приводит к сокращению необходимости обслуживания туалета. Поляризованная вилка обеспечивает легкость установки, исключая необходимость подключения через кабель. Тихая работа идеально подходит для зон, чувствительных к шуму.

### Характеристики и преимущества устройства

- Время сушки составляет всего 10-12 секунд
  - На 25% увеличенная полость для сушки рук обеспечивает комфортную сушку без прикасания к сушилке
  - Фильтр HEPA с нейтрализующей запахи пластиной снижает загрязнение в воздухе в процессе сушки рук
- Специальный резервуар для сбора воды исключает стекание воды с рук на пол, способствуя сокращению необходимости обслуживания туалета
- Светодиодный индикатор сигнализирует о необходимости опустошения лотка для воды и замены фильтра HEPA, что делает сушилку простой в обслуживании
  - Тихая работа идеально подходит для зон, требующих соблюдения тишины.
  - Имеет соответствие ADA
  - Простой монтажный кронштейн с поляризованной вилкой для легкой установки
  - Антибактериальное покрытие, уменьшающее развитие бактерий, плесени и грибка и продлевающее срок службы сушилки
  - Автоматическое включение способствует поддержанию гигиены рук
  - Устойчивость к ударам и вандализму
  - Степень защиты IP33 против проникновения воды



### Технические спецификации

Сушилка для рук VMax от World Corporation имеет потребляемую мощность 1200 Вт, теплозащиту и универсальный щеточный электродвигатель, работающий при 35 000 об/мин. Сушилка обеспечивает подачу воздуха объемом 2,4 куб. метр/мин со скоростью 539 км/ч (150 м/с). Сушилка активируется автоматически через инфракрасный датчик с антивандальным отключением через 20 секунд. Наружная часть сушилки изготовлена из ударопрочного АБС-пластика с применением антибактериальной технологии для подавления роста бактерий, плесени и грибка. Сушилка оборудована сливом внутри сушильной полости с лотком для сбора воды\*, сменным фильтром HEPA <sup>1</sup> и нейтрализующей запах пластиной <sup>2</sup>, а также светодиодным дисплеем для контроля эксплуатации и обслуживания сушилки. Сушилка для рук имеет гибкий сетевой шнур с поляризованной вилкой для подключения к стандартной стенной розетке 120 В~/ Сушилки для рук отвечают стандартам безопасности компании Underwriters Laboratories, Inc.

### Электрические характеристики:



|               | 110-120 В |
|---------------|-----------|
| сила тока (А) | 10        |
| Вт            | 1200      |
| Гц            | 60 Гц     |

\* Лоток наполняется стекающей с рук водой во время сушки рук. При заполнении лотка для сбора воды включается соответствующий светодиод. На объектах с высоким потоком посетителей может потребоваться более частый слив воды из лотка.

<sup>1,2</sup> Данная сушилка для рук оборудована сменным картриджем с фильтром HEPA и нейтрализующей запах пластиной. При необходимости замены фильтра HEPA включается соответствующий светодиод. На объектах с высокой плотностью посетителей может потребоваться более частая замена фильтра HEPA.

| Материал корпуса                                     | Тип покрытия | 110-120 В      | Масса нетто | Масса брутто | Размеры ус-ва (ВхШхГ) мм | Размеры в упаковке (ВхШхГ) мм |
|--|--------------|----------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|
| Ударопрочный АБС-пластик                             | Белый        | # V-674A       | 8,9 кг      | 11,3 кг      | 330 x 667 x 235          | 406 x 724 x 305               |
| Ударопрочный АБС-пластик                             | Серебро      | # V-629A       | 8,9 кг      | 11,3 кг      | 330 x 667 x 235          | 406 x 724 x 305               |
| Фильтр HEPA с нейтрализующей запах пластиной (1 шт.) |              | # 93-10165     | -           | -            | -                        | -                             |
| Фильтр HEPA с нейтрализующей запах пластиной (4 шт.) |              | # 93-10165-4pk | -           | -            | -                        | -                             |


## Характеристики:




Фильтр HEPA



Лоток для воды



## Светодиодный дисплей:



## Светодиодный дисплей

Светодиодный дисплей сигнализирует об эксплуатации и необходимости обслуживания сушилки.

- Светодиоды 1–4 мигают зеленым цветом во время работы сушилки.
- Светодиод 5 горит непрерывно зеленым в режиме ожидания; во время работы сушилки данный светодиод горит непрерывно синим цветом.
- Светодиод 6 выключен при нормальном рабочем состоянии сушилки; начинает мигать красным при необходимости замены фильтра HEPA.
- Светодиод 7 выключен при нормальном рабочем состоянии сушилки; загорается непрерывным синим цветом при необходимости опустошения лотка для сбора воды.

## Применение

1. Сушилка включается автоматически при опускании рук внутрь выемки.
2. Медленно передвигайте руки вверх и вниз сквозь поток воздуха в течение 10-12 секунд.
3. Сушилка отключается автоматически при удалении рук.

## Инструкция по подключению

1. Используя монтажный шаблон из комплекта принадлежностей, отметьте на стене места для 4 креплений настенного кронштейна.
2. Для использования дюбелей для пустотелых стен, включенных в комплект для настенного монтажа, предварительно просверлите в стене отверстия в отмеченных местах (сверло 8 мм) и вставьте пластиковые дюбели.
3. Закрепите монтажный кронштейн сушилки на стене, завернув четыре шурупа во вставленные дюбели, используя отвертку Torx, № 25.
4. Подвесьте сушилку на кронштейн. Извлеките лоток для сбора воды из нижней части сушилки заверните четвертый шуруп.

## Сертификация



IP33



## Гарантия



Ограниченная 5 лет



5700 McDermott Drive  
Berkeley, IL 60163 U.S.A.  
800-323-0701  
www.worlddryer.com



92-MT0060 Rev01